



Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232265 25
GTIN	4045197592644
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lunghezza utile L_1 : 289 mm

Dimensione cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX15
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lunghezza utile L_1	289 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600