

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Modello: GG****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 222818 GG     |
| GTIN            | 4960664671175 |
| Classe articolo | 25A           |

**Descrizione****Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,06 – 0,25 mm**Descrizione tecnica**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Modello                          | GG                    |
| Avanzamento $f_z$ per dente      | 0,06 – 0,25 mm        |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 10                    |
| Codice ISO Inserto               | PNEU 1205 ANER-GL     |
| Tipo                             | PR1510                |
| Materiale da taglio              | HM                    |
| Rivestimento                     | Con rivestimento      |
| Tipo di prodotto                 | Inserti per fresatura |

**Dati utente**

|              | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GG(G)        | idonea               | 180 m/min            | K                 |
| a umido max. | limitatamente adatta |                      |                   |
| a umido min. | limitatamente adatta |                      |                   |
| a secco      | idonea               |                      |                   |
| Aria         | idonea               |                      |                   |