

**Mitutoyo****Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati,  
Altezza tracciatura: 600mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	445136 600
GTIN	4946368859255
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

La riga graduata ABSOLUTE non richiede alcuna impostazione di un nuovo punto di riferimento dopo la riaccensione e non presenta limiti alla velocità di spostamento. Pratica manopola di grandi dimensioni. Punta a tracciare con riporto in metallo duro e uscita dati Digimatic. Ampio display LCD (altezza cifre 12 mm) per una lettura facile e senza errori.

### Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443510 Dim. 300.

### Accessori speciali:

Supporto n. art. 445180, cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

## Descrizione tecnica

Durata batterie circa	20000 h
Limite di errore	0,05 mm
Sezione trasversale colonna	35×12 mm

Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
Altezza tracciatura	600 mm
Larghezza della superficie base	120 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lunghezza della superficie base	180 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Norma	Norma interna
Altezza cifre	12 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

## Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
Certificato DAkkS Truschino / Truschino verticale Intervallo di misurazione massimo 1000 mm	024640 1000

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Punta a tracciare di ricambio, con riporto in metallo duro Per altezza tracciatura 300 mm	443510 300