

Mitutoyo**Comparatore digitale Absolute lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434461 25
GTIN	4946368850269
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

- **Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1).**
- **Con sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria.**
- **Possibilità di calcolo e rilevamento del valore di picco in tutta semplicità.**
- **Dotato di una funzione di avviso per il piano di taratura.**
- **La valutazione GO/±NG viene eseguita impostando la tolleranza superiore e quella inferiore.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Limite di errore	0,003 mm
------------------	----------

Risoluzione commutabile	0,0005 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Ø Alloggiamento	59 mm
Forza di misura	≤ 1,8 N
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Taratura	C1
Spessore della cassa	44,2 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
Norma	Norma interna
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100