

Mitutoyo**Comparatore digitale Absolute lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.

- **Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1).**
- **Con sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria.**
- **Possibilità di calcolo e rilevamento del valore di picco in tutta semplicità.**
- **Dotato di una funzione di avviso per il piano di taratura.**
- **La valutazione GO/±NG viene eseguita impostando la tolleranza superiore e quella inferiore.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
----------	----

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Risoluzione commutabile	0,0005 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	≤ 1,5 N
Spessore della cassa	38,1 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	0,003 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Alloggiamento	59 mm
Norma	Norma interna
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkSComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5