

**Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232255 18
GTIN	4045197592514
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z : 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 269,9 mm

\varnothing codolo D_s : 25 mm

Lunghezza codolo L_s : 56 mm

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	269,9 mm
\varnothing Codolo D_s	25 mm
Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza codolo L_s	56 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9