

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 8xD, Modello: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232265 36
GTIN	4045197592651
Classe articolo	22G

**Descrizione****Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10. **Scanalatura diritta.**

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530.**

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 5% e i valori  $v_c$  del 10%.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile $L_1$	349,3 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

**Accessori**

Set di viti con impronta Torx®10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti con impronta Torx®10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600