

**Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 5X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Classe articolo	12G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 2181
Materiale da taglio	HSS
Quadro del codolo □	4,9 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Profondità filettatura	10 mm
Ø Filettatura	5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Preforo	4,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M5x0,5
Rivestimento	non rivestito

Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a secco	limitatamente adatta		