

**Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 8X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Classe articolo	12G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto **da 2 pezzi, 1 sbozzatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 7,2 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	7,2 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Norma	DIN 2181
Lunghezza complessiva L	56 mm
Passo della filettatura	0,75 mm
Materiale da taglio	HSS
Misura del filetto	M8×0,75

Tipo di filettatura	MF
Quadro del codolo □	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
∅ Filettatura	8 mm
Profondità filettatura	16 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Serie di Maschi a filettare a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
GG(G)	limitatamente adatta		

Uni	idonea
Olio	idonea
a secco	limitatamente adatta