

**Garant****Micro-giramaschi con livella, Modello: M1-M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Giramaschi di precisione per una guida assiale esatta anche in caso di dimensioni più piccole della filettatura.

- **Ganasce in acciaio temprate di precisione.**
- **Struttura leggera in plastica con stampa 3D.**
- **Precentraggio del maschio a filettare grazie al magnete di supporto integrato.**
- **Facile serraggio dei maschi a filettare grazie alla chiusura a baionetta.**

**Uso:**

Per una guida perpendicolare esatta, soprattutto per i piccoli maschi a filettare M1 - M3. Utilizzabile anche per il montaggio diretto nelle portafiliera n. art. 149310 25×9.

**Nota:**

Livella rotonda rimovibile con fissaggio magnetico.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno	25 mm
Apertura quadro fino a	1,6 - 2,7 mm
Tipo di prodotto	Giramaschi

