

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 8xD, Modello: 48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232265 48
GTIN	4045197592668
Classe articolo	22G

**Descrizione****Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10. **Scanalatura diritta.**

**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530.**

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 5% e i valori  $v_c$  del 10%.

**Descrizione tecnica**

Viti di serraggio	232990 TX20
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lunghezza utile $L_1$	422,3 mm
Dimensione cono Morse CM	5
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

**Accessori**

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600