

**Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232255 25
GTIN	4045197592521
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lunghezza utile L_1 : 288,9 mm

\varnothing Codolo D_s : 32 mm

Lunghezza codolo L_s : 60 mm

Viti di serraggio: 232990 TX15

Descrizione tecnica

\varnothing Codolo D_s	32 mm
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Lunghezza utile L_1	288,9 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Lunghezza codolo L_s	60 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600