

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Mute, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Sporgenza totale L_1	80 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L_3	11 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	A16X STFCCR/L11
Serie	Master Mute
Ø Codolo D_s	16 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Angolo di regolazione κ	90 grado
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	destra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice