

## Garant

### Barra alesatrice GARANT Master Mute, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

##### Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

#### Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Sporgenza totale $L_1$	80 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Serie	Master Mute
Codice ISO portautensile	A16X STFGR/L11
Campo non serrabile S	96 mm
Norma	DIN 8024

Tipo di impiego	sinistra
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice