



Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232250 12
GTIN	4045197589033
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 60,3 mm

\varnothing codolo D_s : 20 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX7
\varnothing Codolo D_s	20 mm
Lunghezza utile L_1	60,3 mm
Lunghezza codolo L_s	50 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	ISO 9766
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm

211750 0,6

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX7

232990 TX7

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3
Impronta Torx® TX7

674248 TX7