

**Magnete cilindrico "Hold fast", AlNiCo, Ø: 44mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085968 44
GTIN	5012095492214
Classe articolo	08Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Per separare il magnete dal pezzo mediante asta filettata di spinta. Con 2 fori filettati M8 per il fissaggio di supporti.

**Descrizione tecnica**

Peso	0,6 kg
Numero di filettature di fissaggio	2
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M8 mm
Forza di tenuta nominale	200 N
Altezza corpo magnete	44,5 mm
Ø	44 mm
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

