



## Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 36



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232255 36
GTIN	4045197592538
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura diritta.**

#### Nota:

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 5% e i valori  $v_c$  del 10%.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 349,3 mm

$\varnothing$  Codolo  $D_s$ : 40 mm

Lunghezza codolo  $L_s$ : 70 mm

Viti di serraggio: 232990 TX20

### Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX20
$\varnothing$ Codolo $D_s$	40 mm
Lunghezza utile $L_1$	349,3 mm
Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lunghezza codolo $L_s$	70 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	ISO 9766

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX15	232990 TX15
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX20	232990 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600