

**Garant****Set di micrometro digitale HCT IP67 e Bluetooth, Intervallo di misurazione: 0-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Classe articolo	41B

**Descrizione****Esecuzione:**

Innovativo micrometro IP67 HCT con Bluetooth 5.0 e **cifre da 12 mm** su display nitido. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Lo spegnimento automatico permette di aumentare sensibilmente la durata di vita della batteria. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione.

Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows).

Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Micrometri n. art. 421575. Inclusive aste di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Numero di micrometri	4
----------------------	---

Serie	HCT
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HCT App Windows
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di aste di regolazione	3
Numero di batterie contenute	4
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S2
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri Intervallo di misurazione 0-100 mm	020430 0-100
Certificato DAkkSSet di micrometri Campo di misura 0-100 mm	020440 0-100

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------