

**Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232260 18
GTIN	4045197592576
Classe articolo	22G

Descrizione**Nota:**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 171,5 mm

Dim. cono Morse CM: 3

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza utile L_1	171,5 mm
Dimensione cono Morse CM	3
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX8	232990 TX8
Set di viti con impronta Torx® 10 pezzi Trasmissione TX9	232990 TX9
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX9	674248 TX9
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2