



Riflettore a LED CONNECT, Modello: VEGA-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Le lampade da lavoro Scangrip CONNECT si basano sul sistema CAS e sono inoltre compatibili con le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili.

Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso.

Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®. Per batterie CAS da 18 V, batterie da 18 V dei principali produttori di elettroutensili o collegamento diretto all'alimentazione SCANGRIP®.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 073870 - 073890 e 081249.

Descrizione tecnica

Larghezza complessiva	103 mm
Lunghezza complessiva	280 mm
Corrente di illuminazione	4000 lm

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V
Numero di batterie contenute	0
Grado di protezione IP	IP 54
Altezza complessiva	288 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Proiettore per luce diffusa