

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	18 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	22 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

