

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 269984 12/06 |
| GTIN | 4067263786832 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Spostamento centrale L ₃ | 7 mm |
| Codice ISO portautensile | A12L SCLCR/L06 |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 14 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 11 mm |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 24,3 mm |
| Ø Codolo D _s | 12 mm |
| Misura inserto | 6 mm |
| Inserto adatto | CC.. 0602.. |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

