

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A16Q SCLCR/L09
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Lunghezza della testina L ₁	31 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	18 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

