

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Lunghezza della testina L ₁	43 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L09
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	27 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Spostamento centrale L ₃	13,5 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

