

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	10 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	CC.. 0602..
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	A10K SCLCR/L06
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

