

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	11 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Ø Codolo D _s	20 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	22 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	9 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

