

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	10 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A08H SCLCR/L06
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

