

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A12L SCLCR/L06
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	14 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	24,3 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

