

# Yale

## Telaio pesante a tre punti modello LX, con timone orientabile, Portata: 12t



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086009 12
GTIN	4025092163798
Classe articolo	08Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pattini pesanti a tre punti per il trasporto di carichi di peso medio. Con timone ed elemento del carrello posteriore. I due elementi posteriori del carrello uguali sono dotati di aste di collegamento regolabili. La portata complessiva si distribuisce al 50% sugli elementi anteriori e posteriori del carrello.

#### Fornitura:

Tre componenti di telaio, due aste di collegamento, timone.

### Descrizione tecnica

Numero rotelle anteriori	8
Peso	80 kg
Larghezza rotella	90 mm
Altezza piano di carico anteriore	115 mm
Campo di regolazione posteriore da – a	500 - 1400 mm
Numero rotelle posteriori	8
Altezza piano di carico posteriore	115 mm
Portata	12 t

Ø Ruota	85 mm
Larghezza piano di carico posteriore	250 mm
Lunghezza piano di carico anteriore	400 mm
Lunghezza piano di carico posteriore	300 mm
Denominazione originale prodotto	LX-12
Larghezza piano di carico anteriore	220 mm
Tipo di prodotto	Telaio mobile per carichi pesanti