

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A12L SDUCR/L07
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Misura inserto	7 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

