

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	16 mm
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	31 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

