

**Garant**
**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	12 mm
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	27 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Lunghezza della testina $L_1$	43 mm
Codice ISO portautensile	A25R SCLCR/L12
Set di viti per inserti	269028 9
Spostamento centrale $L_3$	13,5 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

