

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Spostamento centrale L_3	10 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

