

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10K SDUCR/L07
Ø Codolo D _s	10 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

