

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale $L_3$	14 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Lunghezza della testina $L_1$	28 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L11
Misura inserto	11 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

