

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A12L SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	140 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	8 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Misura inserto	7 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

