

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Codice ISO portautensile	A20R SDUCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

