

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	31 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Spostamento centrale L ₃	16 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Codice ISO portautensile	A25R SDUCR/L11
Ø Codolo D _s	25 mm
Misura inserto	11 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

