

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Codice ISO portautensile	A10K SDQCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	13 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

