

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A10K SDQCR/L07
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

