

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L07
Ø Codolo D_s	16 mm
Spostamento centrale L_3	10 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

