

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	31 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	A25R SDQCR/L11
Spostamento centrale L ₃	16 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Codolo D _s	25 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

