

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	14 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L11
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

