

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Spostamento centrale $L_3$	8 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A12L SDQCR/L07
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Lunghezza della testina $L_1$	25 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	15 mm
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

