

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	14 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDQCR/L11
Ø Codolo D_s	16 mm
Lunghezza della testina L_1	28 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	23 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

