



## Lampada da lavoro a batteria con LED a colori COLOUR MATCH, Modello: MULTI-R



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

**COLOUR MATCH.** LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **MULTIMATCH R.** Potente lampada da lavoro portatile a batteria con funzione di scansione CCT continua.

Visualizzazione posteriore

della capacità della batteria e della durata residua. Base di appoggio integrata per il montaggio diretto sullo stativo Scangrip 081252 1,35-3.

Con funzione CCT SCAN continua. In caso di attivazione di quest'ultima, la lampada eseguirà automaticamente la scansione della superficie dell'oggetto con l'intero spettro della temperatura del colore. La funzione può essere bloccata in qualsiasi momento. Ideale per il riconoscimento dei difetti di verniciatura.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso cavo di carica.

## Descrizione tecnica

Valore CRI	95
Corrente di illuminazione	120 - 1200 lm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lunghezza complessiva	165 mm
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Zona ATEX	Nessuna
Durata	1 - 10 h
Peso	820 g
Larghezza complessiva	155 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro