

HOLEX**Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefiori HOLEX Clever Tap, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Classe articolo	12H

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefiori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 135255 e punte a carotare n. art. 114031

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Serie	CleverTap
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Accessori

Maschio a macchina HSS-E Forma C M M5	135855 M5
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M12	135855 M12
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M4	135855 M4
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M6	135855 M6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M10	135855 M10
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M3	135855 M3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Cassetta vuota Modello 4	146961 4
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M8	135855 M8