

**Garant****Piani di riscontro universali di precisione con braccio articolato 3D GARANT,  
Piano lunghezza × Larghezza: 400X250mm****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 442500 400X250 |
| GTIN            | 4067263803492  |
| Classe articolo | 41C            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie di contatto lappata al diamante, fornita con certificato di collaudo. Robusto braccio articolato 3-D con bloccaggio meccanico centrale. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. Posizionamento rapido e facile. Portacomparatore universale.

Con microregolazione, per gambi d'attacco Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pollici e strumenti di misura con guida a coda di rondine.

Manopola gommata di grandi dimensioni (circa 55 mm) sul braccio articolato per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio centrale.

**Descrizione tecnica**

|   |  |
|---|--|
| Filettatura di raccordo                     | M8                                     |
| Peso  | 17,5 kg                                |
| Lunghezza braccio articolato L <sub>1</sub> | 133 mm                                 |
| Raggio di azione braccio articolato 3-D     | 290 mm                                 |
| Lunghezza braccio articolato L <sub>2</sub> | 113 mm                                 |
| Norma                                       | DIN 876/1                              |
| Certificato di collaudo                     | Certificato di collaudo del produttore |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Taratura         | D1                 |
| Tipo di prodotto | Piano di riscontro |

**Servizi**

|  |                |
|--|----------------|
| Rapporto di taratura Piano di riscontro Dim. max. piano 400X400 mm | 024580 400X400 |
|--|----------------|