

Garant

Portainseri con bloccaggio GARANT Master eco, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Misura inserto	8 mm
Lunghezza della testina L ₁	35 mm
Sottoplacchetta	259033 6
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2020K08
Staffa, vite, molla	259036 25
Inserto adatto	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Lunghezza complessiva L	125 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 9
Dimensione codolo	20 mm

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa