

Garant**Portainseriti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 311936 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 28
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2020X09
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Lunghezza della testina L ₁	30 mm

Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa